



ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

UM-240NH 電池ボックス


用途

- 主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

接続方法



バッテリーナップ
(1P用)で
ワンタッチ接続します。



(直列6V引き出し用)

警告

- 間違った配線をされた場合や+、-を直接つないだ場合、発熱し、やけどやけがの原因となります。
- 電池の+、-は正しくセットしてください。

オーダーNo.

2235-0



ヘッダー 袋



T4901087047895

ELPA 朝日電器株式会社 H190xW60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 IK0809B