

9個入 VVF2.0mm×3心用 VVF2.6mm×3心用


絶縁両止サドル(大)

ネジ止め式

PH-71NH ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

PH-71NH 絶縁両止サドル(大)



使用方法

- コードに絶縁両止サドルをかぶせ、ビス穴にホネジを通して2ヶ所で固定します。

仕様

- 材質 : ポリエチレン
- 適用電線 : VVF2.0mm×3心
VVF2.6mm×3心

注意

- 取り付け時、工具類の取扱いには十分ご注意ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
2301-0



ヘッダー 袋

ELPA 朝日電器株式会社 H120×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
 お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 |K1605A