

VVF1.6mm×3心用
VVF2.6mm×2心用
12個入




絶縁両止サドル(中)

ネジ止め式

PH-72NH
ELPA

ホッチキス止めしておりますので取扱いには十分ご注意ください

PH-72NH 絶縁両止サドル(中)



使用方法

- コードに絶縁両止サドルをかぶせ、ビス穴に木ネジを通して2ヶ所固定します。

仕様

- 材 質 : ポリエチレン
- 適用電線 : VVF1.6mm×3心
VVF2.6mm×2心

△注意

- 取り付け時、工具類の取扱いには十分ご注意ください。

*仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
*製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
2302-0



ELPA 朝日電器株式会社 H120×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田地町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
【お客様窓口】 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 IK1605A