



使用上の注意

- つぎのものは吸わないでください。
- タバコの吸殻などの火気類
 - 多量の砂・セメントなどの目づまりするもの
 - ガラス・ピン・針・石などの鋭利なもの
 - 水などの液体や湿ったゴミ

- 使用度合いに応じて点検していただき、ゴミがいっぱいになっている場合、またそうじ機のゴミサインが点灯している場合は紙パックを交換してください。
(点灯後の過剰な吸引は破袋の原因となります。)
- 使い捨てですので、くり返しの使用はしないでください。
- 直射日光の当たるところや、幼児の手の届くところには保管しないでください。
- クリーナー以外の用途には、使用しないでください。
- 図のようなタイプのそうじ機で紙パックを捨てる時はボール紙の穴が上を向くように取りはずしていただくゴミがこぼれません。



- 接着面のところまで一度折り曲げていただく袋の部分が邪魔にならないでセットできます。



型番	SOP-05KY
試験機関名	(財)日本化学繊維検査協会
試験方法	JIS L 1902に基づく
抗菌の方法	繊維に練り込み
抗菌の処理を行っている部分の名称	紙パック内層不織布

オーダーNO. **1139-5** SOP-05KY



ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

ELPA
SOP-05KY

日本製


そうじ機用紙パック

**各社共通
タイプ**

【ハイパワー掃除機対応】

抗菌・防臭

5枚入



2重5層構造

クリーン排気

- 抗菌・防臭繊維織り込み加工

商品特長

●抗菌・防臭

- 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いをやわらげます。
- ゴミの量、種類によって効果は異なります。
- 長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。
- 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。
- 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。

適合純正紙パック

- ご購入の前に、お持ちのそうじ機メーカー名・純正パック品番をお確かめの上、お選びください。
- 本製品は、下記品番の純正紙パックをお使いのそうじ機にご使用いただけます。

メーカー	紙パック品番			
パナソニック (ナショナル)	AMC-DP1	AMC-NS2	AMC-NC5	
	AMC-DP2	AMC-NC2	AMC-S5	
	AMC-NP2	AMC-NK5	AMC-ZC5	
	AMC-P1	AMC-K5	AMC-HC10	
日立	AMC-DS2	AMC-NK2	AMC-HC11	
	AMC-S2	AMC-K2	AMC-NC6	
	GP-55F	GP-75F	GP-130FS	GP-2000FS
	GP-60F	GP-80F	GP-150F	
東芝	GP-62F	GP-82F	GP-200F	
	GP-70F	GP-110F	GP-2000F	
	VPF-2	VPF-5	VPF-7	
サンヨー	VPF-4	VPF-6	VPF-21	
	SC-P2	SC-P4	SC-P6	SC-P15
	SC-P3	SC-P5	SC-P14	SC-PX17
三菱	MP-2	MP-5	MP-7	
	MP-3	MP-5A	MP-9	
シャープ	EC-05P	EC-15PN	EC-06PS	
	EC-15P	EC-06PN	EC-17PN	
アイリスオーヤマ	EC-05PN	EC-16PN		
	IPB-1			
NEC	CL-3P	CL-4P	CL-6P	
富士通 ゼネラル	ECP-36S	ECP-62S		
	ECP-58S	ECP-64S		
小泉	KCP-5011	KCP-1111		
ビエリア	DGP-2	ダカス・大宇	DKP-1	
イワタニ	IEC-P5A			
ツインバード	TC-4770	YC-KP02		
LG電子	PB-20CV	フカイ	FPS-51	
マツバラ	MPS-51			
マルマン	CP-11	CP-22		

※スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。