



3V用

単4×2本

電池BOX

★ 電子工作・科学工作 ★

UM-420NH
ELPA

電池BOX

UM-420NH

単4×2本

3V用

用途

■主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

接続方法



リード線

端子

リード線を端子に接続してハンダ付します。

単4×2本



警告

- 間違った配線をされた場合や+、-を直接つないだ場合、発熱し、やけどやけがの原因となります。
- 電池の+、-は正しくセットしてください。

オーダーNo. **1211-6**



ヘッダー



袋



T4901087113620

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159

IK0706A