

ウシオ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。URL: <http://www.usshio.co.jp>

（対社比） JDR1 10V57WLW/K7UV-H
省電力・UVカットタイプ
広角 35°の開口
口金 E11・前面ガラス付

HALOGEN LAMP
省電力タイプ
JDRφ70

USHIO LIGHTING
JDRφ70

G-185H
省電力ハロゲン
(57W 広角)

従来の紫外線を



更に50%以上カット

オーダーNO.
1548-1



発売元
ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

製造元
ウシオライティング株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 秀和東八重洲ビル

安全上の注意

警告

- ガラス球内部圧力が高いため、ぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 適合した器具で指定ワット数の電球を必ず使用してください。(短寿命、破損、器具過熱の原因)
- 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 前面ガラスまたは反射鏡が割れたままでは絶対に点灯しないでください。(感電、破損、落下によるケガの原因)

注意

- 点灯中や消灯直後の電球およびその周辺は熱いので絶対に触れないでください。(ヤケドの原因)
- 水滴のかかる状態、高湿度下では使用しないでください。(破損の原因)
- ソケットに確実に取付けてください。また、表示された電圧で使用してください。(落下、過熱、短寿命、破損の原因)
- 振動、衝撃を与えないでください。(短寿命、破損の原因)
- 点灯中の電球を間近で長時間見つめないでください。(目の痛みの原因)

USHIO
USHIO LIGHTING

日本製
JDRφ70

HALOGEN LAMP 省電力タイプ
ダイクロハロゲン

110V
100W形
(当社比)



ビーム角35°

口金E11
前面ガラス付/広角35°
JDR1 10V57WLW/K7UV-H

USHIO
USHIO LIGHTING

日本製
JDRφ70

HALOGEN LAMP 省電力タイプ
ダイクロハロゲン

110V
100W形
(当社比)



ビーム角35°

口金E11
前面ガラス付/広角35°
JDR1 10V57WLW/K7UV-H