

この製品をお買い上げの際は、必ずこのマークを  
URL <http://www.ushiohalighting.co.jp>

JDR110V40WLM/K-2P  
省電タイプ  
50 W形  
（当社比）  
口金E11・前面ガラス付  
中角・光束の幅を20°

HALOGEN LAMP  
ダイクロ/ハロゲン

USHIO LIGHTING  
JDRφ50

G-166NH-2P  
省電力ハロゲン  
（40W 中角）

オーダーNO.  
1613-2



発売元  
ELPA 朝日電器株式会社  
〒574-8585 大阪府大東市新田短町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

製造元  
ウシオライティング株式会社  
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 秀和東八重洲ビル

安全上の注意

警告

- ガラス球内部圧力が高いため、ぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。（破損の原因）
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
- 適合した器具で指定ワット数の電球を必ず使用してください。（短寿命、破損、器具過熱の原因）
- 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- 前面ガラスまたは反射鏡が割れたままでは絶対に点灯しないでください。（感電、破損、落下によるケガの原因）

注意

- 点灯中や消灯直後の電球およびその周辺は熱いので絶対に触れないでください。（ヤケドの原因）
- 水滴のかかる状態、高湿度下では使用しないでください。（破損の原因）
- ソケットに確実に取付けてください。また、表示された電圧で使用してください。（落下、過熱、短寿命、破損の原因）
- 振動、衝撃を与えないでください。（短寿命、破損の原因）
- 点灯中の電球を間近で長時間見つめないでください。（目の痛みの原因）

USHIO  
USHIO LIGHTING

JDRφ50  
HALOGEN LAMP 省電タイプ  
ダイクロ/ハロゲン

2個入



口金E11  
前面ガラス付/中角20°  
JDR110V40WLM/K-2P

USHIO  
USHIO LIGHTING

JDRφ50  
HALOGEN LAMP 省電タイプ  
ダイクロ/ハロゲン

110 V  
50 W形  
（当社比）  
光束角20°



光束角20°

口金E11  
前面ガラス付/中角20°  
JDR110V40WLM/K-2P