

18個入

VVF1.6mm×2.0mm×3心
VVF2.6mm×2心

鉄片サドル(中)

ホチキス止めタイプ

PH-111NH

ELPA

ホチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

PH-111NH 鉄片サドル(中)

(単位:mm)

使用方法

■ クランプ穴にコードを通してからビス穴にホネジ(別売)を通して固定します。

仕様

■ 材 質 : 鉄(SPGC)・三価クロムメッキ
 ■ 適用電線 : VVF1.6mm×3心
 VVF2.0mm×3心
 VVF2.6mm×2心

注意

■ 適用電線の種類を必ず遵守してご使用ください。

※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーターNo.
1721-6

紙 プラスチック
ヘッダー 袋

T 4 9 0 1 0 8 7 1 9 4 1 7 9

ELPA 朝日電器株式会社 H130×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/> M2-M

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 IK 1203A