

VVF2.6mm×3心用 15個入


# 鉄片サドル(大)

ビス止めタイプ

PH-112NH  
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

## PH-112NH 鉄片サドル(大)



### 使用方法

- クランプ穴にコードを通してからビス穴にホネジ(別売)を通して固定します。

### 仕様

- 材 質 : 鉄(SPCC)・三価クロムメッキ
- 適用電線 : VVF2.6mm×3心

### 注意

- 適用電線の種類を必ず遵守してご使用ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーターNo.  
1721-7



ヘッダー 袋



T 4 9 0 1 0 8 7 1 9 4 1 8 6

ELPA 朝日電器株式会社 H130×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/> M2-L  
お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 IK 1203A