

南極3×2用
ケーブル付きカバー付

電池ボックス

南極3用

UM-SC32NH
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください


UM-SC32NH 電池ボックス

用途・特長

- 主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
- リード線：約15cm


接続方法

単3×2本



(直列3V引き出し用)

■寸法図
(単位mm)



→ カバーをスライドさせて開けます。

※お買い上げ時、電池ボックスカバー固定用ネジがボックス内に入っています。ご使用の際は、ネジを取り出してください。

警告

- 間違った配線をされた場合や+、-を直接つないだ場合、発熱し、やけどやけがの原因となります。
- 電池の+、-は正しくセットしてください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1756-7



ヘッダー 袋



T4901087197675

ELPA 朝日電器株式会社 H140×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 IK 1306A