

南3×1本 1.5V用
スイッチ付き

電池ボックス

南3用

UM-S031NH
ELPA


ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

UM-S031NH 電池ボックス


用途・特長

- 主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。

接続方法



■寸法図 (単位mm)



- スイッチ棒をマイナス端子(スプリング側)に倒すと通電します。
- ご使用の際はスイッチ棒を伸ばしてからご使用ください。

警告

- 間違った配線をされた場合や+、-を直接つないだ場合、発熱し、やけどやけがの原因となります。
- 電池の+、-は正しくセットしてください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。

オーダーNo.

1764-3



ヘッダー 袋



T4901087198436

ELPA 朝日電器株式会社 H140×W60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871)1166 東京 042 (473)0159 IK 1307A