

電池2本用

0.5A

2.5V

ピリケン球



懐中電灯などに

GA-15NH
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

GA-15NH
ピリケン球

明るさ



交換球をお買い求めの際は・・・

- 交換球は基本的に今お使いのものと同じ電球にしてください。
定格が同じでも明るさ(発熱量)が違うものは灯器が傷む恐れがあります。
- 電球の種類が同じ場合、交換球の定格がボルト数(V)±0.3V
アンペア数(A)±0.15Aの違いであれば交換対応可能です。

用途

- 乾電池2本用の懐中電灯などに使用します。

警告

- 幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
飲み込んだり、割れてケガの原因となることがあります。

注意

- 点灯中や消灯直後は、熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
- ぶついたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。
【破損の原因】
- AC電源には使用できません。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

1816-7



紙 プラ
ヘッダー 袋
MADE IN JAPAN



4901087203451

ELPA 朝日電器株式会社 H110×W60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <https://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

2110B