

ELPA
TSC-090

コードレス電話機用 充電電池

経済的 充電して約500回くり返し
使えます。
※JISで定められた試験方法に
基づく電池寿命の目安です。

**自己放電
抑制** 買ってすぐ使え、充電しておけば
1年後でも使用が可能です。

**環境対応
Ni-MH
採用** ニッケル水素電池を採用!
ニッケル水素電池は有害物質
カドミウムを含まない地球に
優しい充電電池です。

**安全装置
内蔵** 万一の時に電話機本体を
守る過電流防止装置搭載!

【取扱い上のご注意】

⚠ 危険	<p>液もれ、発熱、発火、破裂などの原因となるため 次のことを守ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分解・改造・加熱及び火中投下しないでください。 ・⊕⊖端子を針金等の金属で接続しないでください。 ・電池の被覆をはがさないでください。 ・ハンダ付けしないでください。 ・電源コンセントやシガレットライターの差し込み口に 直接接続しないでください。 ・充電電池を収納する際にはコードをはさまないでください。 ・電話機にはプラグの向きを正しくつないでください。 ・金属製品と一緒に持ち運び保管しないでください。 ・電池の液が目に入った時はきれいな水で洗った後、医師 の治療を直ちに受けてください。
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・水や海水に濡らさないこと。(発熱やサビの原因になる。) ・外装をはがしたりキズつけないこと。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・この電池パックはコードレス電話専用の電池パックです。 適応機種以外に使用しないでください。 ・充電は指定の電話機に収納して行ってください。 ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。 ・お使いいただく前に電池に関する内容は電話機の取扱 説明書をお読みください。

【ご使用方法】

電池交換……………電池の外装は、はがさずに取付け方向を
正しく合わせて交換してください。
充電……………本品は充電しておりますが、ご使用に
なれない場合は電話機の取扱説明書を
よくお読みの上、満充電してください。
交換期間の目安…充電しても使用期間が極端に短くなった
ときは新しい電池とお取り替えください。

お願い
ご使用済みの充電電池は貴重な資源です。再利用しますので
廃棄しないでお持ち帰りください。

ELPA 朝日電器株式会社
〒574-8585 大阪府大東市新田町4-10 http://www.elpa.co.jp/ 027(871)1166 東京 042(473)0159

TF- AD1500 AD1530 AD1540 AD1600	TF- AD1530 AD1540 AD1600
パイオニア用 TF-BT10 (EX1079) (EX1080) 同梱等品	
BCL- D30 D40 D80	BCL- D30 D40 D80
FAX- 310DL/DW 320DL/DW 330DL/DW 360DL/DW 380DL/DW	FAX- 310DL/DW 320DL/DW 330DL/DW 360DL/DW 380DL/DW
MFC- 630CD/W 650CD/W 670CD/DW 680CD/DW 870CD/DW 880CD/DW	MFC- 630CD/W 650CD/W 670CD/DW 680CD/DW 870CD/DW 880CD/DW
VD2240 VD130 SD2700 SD2730 SD2740 SD1740 SD1730 SD1740 KZ3700 JD1330 JD1340 KZ2600 FV7020 FV7030 HD5000 HD5030 FV7000 FV3025 FV3025 FV3000 FD1500 FD1520 FD1230 FD1200 EV254D DK700 DK170 DK220 EV550D EV253D DK500 DK160 DK170 DK150 DK155 DK120 DK130 AD1630 AD1640 DK110 DK115	VD2240 VD130 SD2700 SD2730 SD2740 SD1740 SD1730 SD1740 KZ3700 JD1330 JD1340 KZ2600 FV7020 FV7030 HD5000 HD5030 FV7000 FV3025 FV3025 FV3000 FD1500 FD1520 FD1230 FD1200 EV254D DK700 DK170 DK220 EV550D EV253D DK500 DK160 DK170 DK150 DK155 DK120 DK130 AD1630 AD1640 DK110 DK115



ホームヘルス
センター



メーカーNO. 6724 TSC-090

TSC-090

コードレス電話機用 充電電池

ブラザー用 パイオニア用
BCL-BT30 TF-BT10

外装をはがさず
ご使用ください。

ご使用前に内面の使用方法注意内容を必ずお読みください。